


# Перчатки латексные с неопреном Усиленные

3-слойные латексные перчатки с неопреновой обработкой. Прочные, долговечные, а также защищают от **вирусов**. Идеальны для генеральной уборки с использованием агрессивной химии.

Артикул: 174303, 174305, 174307, 174309



## Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Усиленная защита рук во время уборки. Подходят для использования с сильнодействующими моющими средствами, а также с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.

## Особенности и преимущества

- Очень высокая устойчивость к широкому диапазону моющих средств и химикатам.
- Высокая механическая защита к истиранию и проколам.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и **вирусов**. Протестированы на герметичность.
- Максимальная защита от рисков по европейским стандартам.
- Сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств.
- Хлопковое напыление для комфортного ношения.
- Низкая теплопроводность – дополнительная защита рук при работе с горячей водой.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Ровный обрез манжеты.
- Без резкого специфического запаха резины.
- Износостойкие и долговечные. Можно стирать вручную и сушить.

## Соответствие стандартам

- Механическая защита: 2110X (EN 388:2016+A1: 2018).
- Химическая защита: AKLNPT Type A (EN ISO 374-1:2016+A1: 2018).
- Защита от вирусов: да, включая бактерии и грибы (EN ISO 374-5: 2016).
- Соответствуют российскому стандарту ЕАС TP TC 019/2011.
- CE Категория III.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-4 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.
- Больше информации в краткой Инструкции №101 и в Полной инструкции пользователя (доступны по запросу).

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Состав

Латекс (натуральная резина), неопрен, сера, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка), ZDBC, оксид цинка, полимерный фенольный антиоксидант, диоксид титана (пигмент), цветные пигменты, карбонат кальция, полиакрилат аммония, хлопковое напыление.

## Характеристики, допустимое расхождение +/-5%

Размер: длина 330 мм, ширина S - 97, M - 101, L - 106, XL - 114 мм. Толщина: 0,70 мм (по гладкой стороне).  
Вес пары в упаковке: 89-109 г (зависит от размера).  
Обрез манжеты: ровный.  
Рельефный рисунок: сетка в форме сот на ладонях и пальцах.  
Ориентация: анатомическая (левая и правая).

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
174303	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	S, 6 - 6 <sup>1/2</sup>	1	50	-
174305	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	M, 7 - 7 <sup>1/2</sup>	1	50	-
174307	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	L, 8 - 8 <sup>1/2</sup>	1	50	-
174309	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	XL, 9- 9 <sup>1/2</sup>	1	50	-