


## Ручка

# Телескопическая с цветовой кодировкой

Эргономичная ручка из алюминия, которая индивидуально регулируется под рост клинера и подходит для уборки поверхностей от пола до потолка.

Артикул: 111389, 119967



### Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, пищевые и другие производства, учреждения здравоохранения, HoReCa, санатории и пр. объекты.
- Эргономичная уборка поверхностей: пола, стен, перегородок, ограждений, столов, зеркал, окон, витрин, эскалаторов, лифтов, лестниц, плинтусов, выступов, потолков и других удаленных поверхностей.
- Подходит для систем: держатели мопа СВЕП, УльтраСпид Про, КомбиСпид Про, Кентукки, сгон СВЕП, система ПадМастер, МультиДастер.

### Особенности и преимущества

- Универсальное крепление и подходит к держателям и сгонам Vileda Professional.
- Позволяет отрегулировать высоту под рост клинера или до нужной поверхности.
- Представлены 2 вида ручек: стандартная арт. 119967 и для работы на малых расстояниях арт. 111389.
- Легкая и простая в использовании.
- Прочный высококачественный алюминий.
- Длинная рукоятка округлой формы разработана для удобного захвата и расположения в руке.
- Комфортный захват посередине ручки для эргономичной работы в течение продолжительного времени.
- Ручка имеет противоскользящее покрытие для обеих рук.
- Кольца цветовой кодирования для исключения перекрестных загрязнений в комплекте.

### Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием отрегулируйте высоту ручки. Рекомендуемая высота для уборки пола – на уровне носа клинера.
- Перед сменой мопа или при транспортировке отрегулируйте ручку на минимальную высоту.
- После использования протереть влажной салфеткой.
- Хранить в подвешенном виде на фиксаторах для держателя инвентаря Брюнер.
- Для снятия кольца кодировки стянуть его вниз и разжать руками. Для того, чтобы одеть кольцо, необходимо разжать его, одеть на ручку узкой стороной кольца вниз и подтянуть вверх до упора, совместив пазы ручки и кольца.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

### Комплектация

Ручка - 1 шт., кольца цветовой кодировки – 4 шт. (синий, красный, желтый, зеленый).

### Характеристики (допустимое расхождение $\pm 10\%$ )

Вес: арт. 111389 - 225 г и арт. 119967 - 465 г.

Размер: высота арт. 111389 - 51 – 92 см (с держателем 62 - 98 см) и арт. 119967 98 – 186 см (с держателем 109 - 192 см), внешний диаметр 2,2 см, внутренний диаметр 2 см.

### Состав

Рукоятка – термопластичный эластомер, захват посередине ручки – полипропилен, трубка – сварной алюминий.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
111389	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 50-90 см для вертикальных поверхностей	50 – 90 см	1	10	111384
119967	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см для держателей и сгонов	100 – 180 см	1	10	119966

**Продукт используется со следующими товарами:** Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см. и 35 см. арт. 137879, арт. 143063; Держатель мопов УльтраСпид Про 40 см арт. 147593; Держатель мопов КомбиСпид Про 50 см и 40 см арт. 143573, арт. 143581; Держатель мопов Кентукки арт. 100864; Сгон СВЕП 50 см. и 35 см. с синим лезвием арт. 114474, арт. 114467; Сгон СВЕП 50 см с красным лезвием арт. 113854; Держатель пада ПадМастер арт. 512993; Держатель МультиДастер арт. 151614, Держатель инвентаря Брюнер, настенный арт. 508527; Фиксатор ручек для держателя инвентаря Брюнер арт. 508526.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Июль, 2025