


Перчатки латексные с неопреном Усиленные

3-слойные латексные перчатки с неопреновой обработкой. Прочные, долговечные, а также защищают от **вирусов**. Идеальны для генеральной уборки с использованием агрессивной химии.

Артикул: 174303, 174305, 174307, 174309



Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Усиленная защита рук во время уборки. Подходят для использования с сильнодействующими моющими средствами, а также с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.

Особенности и преимущества

- Очень высокая устойчивость к широкому диапазону моющих средств и химикатам.
- Высокая механическая защита к истиранию и проколам.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и **вирусов**. Протестированы на герметичность.
- Максимальная защита от рисков по европейским стандартам.
- Сверхпрочные трехслойные латексно-неопреновые перчатки подходят для интенсивной работы с использованием агрессивных моющих средств.
- Хлопковое напыление для комфортного ношения.
- Низкая теплопроводность – дополнительная защита рук при работе с горячей водой.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Ровный обрез манжеты.
- Без резкого специфического запаха резины.
- Можно стирать вручную и сушить.

Соответствие стандартам

- Механическая защита: 2110X (EN 388:2016+A1: 2018).
- Химическая защита: AKLNPT Type A (EN ISO 374-1:2016+A1: 2018).
- Защита от вирусов: да, включая бактерии и грибы (EN ISO 374-5: 2016).
- Соответствуют российскому стандарту ЕАС TP TC 019/2011.
- CE Категория III.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-4 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.
- Больше информации в краткой Инструкции №101 и в Полной инструкции пользователя (доступны по запросу).

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Латекс (натуральная резина), неопрен, сера, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка), ZDBC, оксид цинка, полимерный фенольный антиоксидант, диоксид титана (пигмент), цветные пигменты, карбонат кальция, полиакрилат аммония, хлопковое напыление.

Характеристики, допустимое расхождение +/-5%

Размер: длина 330 мм, ширина S - 97, M - 101, L - 106, XL - 114 мм. Толщина: 0,70 мм (по гладкой стороне). Средний вес: 1 перчатка - 94 г; пары в уп. - 191 г (зависит от размера). Обрез манжеты: ровный. Рельефный рисунок: сетка в форме сот на ладонях и пальцах. Ориентация: анатомическая (левая и правая).

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
174303	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	S, 6 ^{1/2} - 7	1	50	-
174305	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	M, 7 ^{1/2} - 8	1	50	-
174307	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	L, 8 ^{1/2} - 9	1	50	-
174309	Перчатки латексные с неопреном Усиленные	Зелено-Желтые	XL, 9 ^{1/2} - 10	1	50	-