

## Обеспыливатель с несъемной насадкой

# ВиМоп

Инструмент для уборки и обеспыливания труднодоступных поверхностей с гибкой моющей насадкой V-формы.

Артикул: 177228



### Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Очистка вертикальных и горизонтальных поверхностей различной формы, в том числе узких, труднодоступных и удаленных. Например: поручни, радиаторы, шкафчики, перекладины, трубы, оборудование и пр.
- Обеспыливание методом сухой уборки.

### Особенности и преимущества

- Легкий в работе инструмент для быстрой очистки труднодоступных мест от пыли.
- Обеспыливатель позволяет убирать на высоте до 2,5 метров.
- Акриловые нити притягивают и удерживают пыль.
- Высокая плотность нитей в насадке.
- Благодаря металлическому каркасу гнется и принимает различные формы.
- Отверстие в рукоятке для подвешивания.
- Легко чистится и моется.

### Рекомендации по использованию и уходу

- Перед началом работы убедитесь, что обеспыливатель чистый.
- При необходимости согните насадку по форме убираемой поверхности. После уборки поверхности верните ее первоначальную форму.
- После работы вытряхните и/или пропылесосьте насадку. При необходимости постирайте насадку вручную под проточной водой или в емкости при температуре до 40 С, затем отожмите ее. Протрите рукоятку салфеткой, смоченной слабым щелочным или кислотным раствором от 4-11 pH и/или дезраствором. Дайте высохнуть в подвешенном состоянии и встряхните после высыхания.
- Замените обеспыливатель через 6 месяцев или ранее при необходимости.
- Избегайте длительного воздействия агрессивной химии.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлещит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

### Состав

Рукоятка – полипропилен. Нити – акрил на металлическом каркасе из оцинкованного железа.

### Характеристики (допустимое расхождение $\pm 10\%$ )

Вес: 140 г.

Размер: длина с ручкой 50 см, длина насадки 23 см, ширина насадки ок. 7,5 см (правой или левой), длина нитей 3,5 см.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
177228	Обеспыливатель ВиМоп с несъемной насадкой	Серо-желтый	50 см	1	1	-

**Внимание!** Товар представлен в брендинге Vermop.